

ARIAMAT 60 Hz

Automatic air feeder Alimentatore de aire



Construction

The automatic air feeder ARIAMAT controls the air cushion in the pressure vessel by replacing the air dissolved in the water at every pump start.

This device limits the number of pump starts and stops, allows a better use of the water reserve and improves the overall performance of the automatic pressure system.

Operation

ARIAMAT operation is explained in pictures 1-2-3-4.

At the end of every cycle, ARIAMAT AR 300E, AR 1000E and AR 2000E let in the vessel 300, 1000 and 2000 cm³ of air respectively.

For a good operation of ARIAMAT it is necessary to have enough suction pressure in the pipe whilst the pumps are running.

If the pumps work under positive suction head and water falls to the suction inlet, there will not be enough suction pressure in the suction pipe to allow a correct operation of ARIAMAT; in this case, it is necessary to create an artificial loss in the suction pipe, by closing gradually the gate valve when the pump is running until the water level in the ARIAMAT starts dropping.

When a sufficient suction pressure to grant a safe ARIAMAT operation cannot be achieved, it is recommended to feed the vessel with a compressed air system and level probes.

Description of the supply

The ARIAMAT is normally fitted on our automatic water systems.

The supply of ARIAMAT, as a spare part to be installed by the customer, includes:

- nº 1 ARIAMAT assembled with upper elbow and air valve;
- m 1 Polyethylene tube with ring nut and fitting for connection to the pump suction side.

Materials

Component	Material
Upper elbow	Brass
Air valve	Brass
Feeder body	Polycarbonate
Ball valve	Rubber
Conical fittings	Polyethylene
Pipe	Polyethylene

Ejecución

El alimentador de aire ARIAMAT regula automáticamente el cojín de aire en los depósitos de presión, introduciendo en cada puesta en marcha de la bomba la proporción de aire que se disuelve en el agua.

De esta forma se evitan frecuentes arranques y paradas de la electrobomba, mejorando el rendimiento del conjunto con un uso más racional de las reservas de agua disponibles.

Funcionamiento

El funcionamiento del alimentador ARIAMAT está explicado en las ilustraciones de las figuras 1-2-3-4.

La cantidad de aire que viene introducida en el depósito al finalizar cada puesta en marcha es de 300 - 1000 - y 2000 cm³ respectivamente con los modelos AR 300E - AR 1000E - AR 2000E.

El perfecto funcionamiento del ARIAMAT se consigue solamente si se produce una adecuada depresión en la aspiración durante la fase de bombeo.

En el caso en que la bomba trabaje bajo carga y el agua llegue por caída a la bomba, puede darse el caso de que la aspiración no se realice con una depresión suficiente para asegurar el perfecto funcionamiento del ARIAMAT; en este caso se puede crear artificialmente una perdida sobre el tubo de aspiración montando una compuerta y cerrándola hasta notar que, con la bomba funcionando, el nivel del agua en el interior del ARIAMAT comienza a descender.

En los casos que no es posible alcanzar una depresión que garantice el funcionamiento seguro del ARIAMAT, se aconseja de adaptar un sistema de alimentación de aire en presión con sonda reguladora de nivel.

Equipamiento

El ARIAMAT viene normalmente provisto e instalado sobre los depósitos de presión de nuestra producción

Un eventual abastecimiento por parte del cliente comprende:

- nº 1 ARIAMAT completo de rácord superior y válvula.
- m 1 Tubo en polietileno con abrazadera y rácord para unión con la aspiración de la bomba.

Materiales

Componente	Materiales
Rácord superior	Latón
Válvula	Latón
Cuerpo	Policarbonato
Obturador esférico	Goma
Rárcos cónicos	Latón
Tubito	Polietileno

Accessories - Accesorios



TYPE - TIPO

Type - Tipo

AR 300E


AR 1000E

AR 2000E

Complete with connections and 1 m polyethylene pipe

Completo de ràcord superior y 1 m de Tubo en polietileno

Pressure Presión m	Pressure vessel capacity in litres - Capacidad deposito de presión en litros											
	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000
14/28	AR 300E						AR 1000E					
20/30	AR 300E						AR 1000E					
30/40	AR 300E			AR 1000E						AR 2000E		
35/55	AR 300E			AR 1000E						AR 2000E		
55/70	AR 300E			AR 1000E						AR 2000E		
75/95	AR 300E	AR 1000E			The use of an air compressor is recommended. - Se aconseja utilizar un compresor de aire.							




1) When the pump is stopped, ARIAMAT is full of water.

2) When starting, the pumps creates a suction pressure which also takes the water from ARIAMAT, allowing some more water to come from the vessel. The water through the ARIAMAT venturi sucks air from the upper valve.


1) Con la bomba parada el ARIAMAT es lleno de agua.

2) Cuando la bomba se pone en marcha crea una depresión que absorbe el agua contenida en el ARIAMAT reaspirando también agua del depósito de presión, que pasando a través del tubo véntruri atrae aire de la válvula superior.



3) The water level in the ARIAMAT drops until the ball valve moves to the bottom of the ARIAMAT closing the hole of the pipe connected to the pump. ARIAMAT is now full of water.

3) El nivel de el agua desciende hasta que el obturador de goma se deposita sobre el fondo del ARIAMAT cerrando la conexión con la electrobomba. Ahora la alimentación esta llena de aire.



4) When stopping, there is a back-flow of water from the vessel through the pump, to the ARIAMAT. Air is pushed inside the vessel.

4) Cuando paramos la bomba se crea el retorno del agua a través de la bomba, producida por la presión creada en el deposito, y esta sube por el tubito del ARIAMAT empujando el obturador de goma y desplazando el aire hacia el interior del deposito.

Accessories - Accesorios



VALVES - VALVULAS



Code Código	check valve válvulas de retención
17010540000	VNR 1
17010550000	VNR 1 1/4
17010560000	VNR 1 1/2
17010570000	VNR 2

Code Código	foot valve válvulas de pie
17009980000	VDF 1
17009990000	VDF 1 1/4
17010000000	VDF 1 1/2
17010010000	VDF 2

AUTOMATIC AIR FEEDER - ALIMENTATORE DE AIRE



Code Código	ARIAMAT
47010700000	AR 300E
47010780000	AR 1000E
47010790000	AR 2000E

CONNECTOR - CONEXIÓN



Code Código	type tipo	connection conexión
17010600000	RA5 H 92	G 1
17010520000	RA5 H 105	G 1

PRESSURE GAUGES - MANOMETROS



Code Código	axial connection type tipo con conexión axial
17000050000	MA 0-6
17006440000	MA 0-6 ABS

Code Código	radial connection type tipo con conexión radial
17000070000	MR 0-10
17000090000	MR 0-16

FLEXIBLE HOSE - TUBO FLEXIBLE



Code Código	type tipo	d x length d x longitud
17010580000	FP 1-630	G 1 x 630
17010780000	FP 1-680	G 1 x 680

PRESSURE SWITCHES - PRESOSTATOS



Code Código	type tipo	setting ajuste standar bar
17028260000	PMAT 5M-10	1,4 - 2,8
17028270000	PMAT 5M/T-16	1,4 - 2,8
17028280000	PMAT 5,5M/T-16	1,8 - 3
17028290000	PMAT 12M/T-16	5 - 7

SPHERICAL VESSEL - TANQUE ESFERICO



type tipo	d x capacity d x capacidad	Pressione Pressure bar
SS 24	G 1 x 24 l	8

codice - code 17027490000

BUTYL rubber diaphragm
Membrana de BUTYL

CYLINDRICAL VESSEL - TANQUE CILINDRICO



vessel with base and feet tanque base y patas	type tipo	d x capacity d x capacidad	Pressione Pressure bar
SC 20 BP	G 1 x 20 l	8	

codice - code 17010630000

BUTYL rubber diaphragm
Membrana de BUTYL

INOX CYLINDRICAL VESSEL - TANQUE CILINDRICO INOX



type tipo	d x capacity d x capacidad	Pressione Pressure bar
SCX 20	G 1 x 20 l	13

codice - code 17010480000

BUTYL rubber diaphragm
Membrana de BUTYL

INOX CYLINDRICAL VESSEL - TANQUE CILINDRICO INOX



vessel with base and feet tanque base y patas	type tipo	d x capacity d x capacidad	Pressione Pressure bar
SCX 20 BP	G 1 x 20 l	13	

codice - code 17010370000

BUTYL rubber diaphragm
Membrana de BUTYL

Accessories - Accesorios



ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS CE 97/23 PED - CE 97/23 PED APPROVED PRESSURE VESSELS (Air tanks)

ACUMULADORES GALVANIZADOS HOT GALVANIZED VESSELS	Código Code	TIPO TYPE	Dimensiones Dimensions D x H mm	DN
	47000170000	100- 5	400 x 1020	G 1
	47000180000	200- 5	450 x 1440	G 1
	47000190000	300- 8	550 x 1500	G 1 1/2
	47000200000	500- 8	650 x 1820	G 2
	47000210000	500- 12	600 x 2000	G 2
	47000230000	800- 8	800 x 1900	G 2
	47000260000	1000- 8	800 x 2150	G 2 1/2
	47000270000	1000- 12 ▲	800 x 2300	G 2 1/2
	47000280000	1500- 5	950 x 2500	G 2
	47000290000	1500- 8 ▲	950 x 2500	G 2
	47000330000	2000- 8 ▲	1100 x 2570	G 2 1/2
	47000340000	2000- 12 ▲	1000 x 2780	G 2 1/2
	47000390000	3000- 8 ▲	1250 x 2930	G 3
	47000400000	3000- 12 ▲	1200 x 2930	G 3
	47000420000	4000- 8 ▲	1450 x 3090	G 3
	47000430000	4000- 12 ▲	1450 x 3090	G 3
	47000450000	5000- 8 ▲	1450 x 3590	G 4
	47000460000	5000- 12 ▲	1450 x 3590	G 4

Temperatura máxima del agua: 50°C
 Todos los acumuladores están aprobados por el fabricante y se suministran completos con válvula de seguridad, manómetro y racores varios.

▲(Pressione x Volume P x V > 8000; oppure con pressione nominale >11,76 bar).

The vessels are suitable for water up to 50 °C

They are all approved at manufacturer's premises and are supplied complete with safety valve, tested pressure gauge and fittings.

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS CON MEMBRANA CE 97/23 PED - CE 97/23 PED APPROVED MEMBRANE VESSELS

	Código Code	TIPO TYPE	Presión Pressure bar	Dimensiones Dimensions D x H mm	DN
	37011010000	SM 60 V	10	382 x 845	G 1
	37011020000	SM 80 V	10	450 x 850	G 1
	37011030000	SM 100 V	10	450 x 950	G 1
	37011040000	SM 200 V	10	550 x 1255	G 1 1/2
	37011050000	SM 300 V	10	630 x 1405	G 1 1/2
	37011060000	SM 500 V	10	780 x 1550	G 1 1/2
	37011070000	SM 750 V	10	780 x 1940	G 1 1/2
	37011080000	SM 1000 V	10	980 x 1970	G 2

Membrana en EPDM
 Temperatura -10 ÷ +100 °C
 Completos con válvula de seguridad y manómetro 0÷16 bar

EPDM diaphragm
 Temperature -10 ÷ +100 °C
 With safety valve and pressure gauge 0÷16 bar